

Der hier aufgeführte Farbcode wird für Leitungen LiYY, LiYCY u. ä. in adriger und paariger Verseilung verwendet. Die Zählung beginnt in der Außenlage fortlaufend. Zu einem Paar gehört jeweils eine a-Ader und eine b-Ader. Ab 23 Paaren wird der Farbcode zum 1. Mal und ab 46 Paaren zum 2. Mal wiederholt. Die erste der aufgeführten Farben stellt die Grundfarbe der jeweiligen Ader dar, die folgende bzw. folgenden Farben sind als Farbringe aufgebracht

Farbe	Einadrig verseilt	Paarig verseilt	Verseilung
	Ader-Nr.	Aderbezeichnung	Paar-Nr.
Weiß	1	a	1
Braun	2	b	
Grün	3	a	2
Gelb	4	b	
Grau	5	a	3
Rosa	6	b	
Blau	7	a	4
Rot	8	b	
Schwarz	9	a	5
Violett	10	b	
Grau-Rosa	11	a	6
Rot-Blau	12	b	
Weiß-Grün	13	a	7
Braun-Grün	14	b	
Weiß-Gelb	15	a	8
Gelb-Braun	16	b	
Weiß-Grau	17	a	9
Grau-Braun	18	b	
Weiß-Rosa	19	a	10
Rosa-Braun	20	b	
Weiß-Blau	21	a	11
Braun-Blau	22	b	
Weiß-Rot	23	a	12
Braun-Rot	24	b	
Weiß-Schwarz	25	a	13
Braun-Schwarz	26	b	
Grau-Grün	27	a	14
Gelb-Grau	28	b	
Rosa-Grün	29	a	15
Gelb-Rosa	30	b	
Grün-Blau	31	a	16
Gelb-Blau	32	b	
Grün-Rot	33	a	17
Gelb-Rot	34	b	
Grün-Schwarz	35	a	18
Gelb-Schwarz	36	b	
Grau-Blau	37	a	19
Rosa-Blau	38	b	
Grau-Rot	39	a	20
Rosa-Rot	40	b	
Grau-Schwarz	41	a	21
Rosa-Schwarz	42	b	
Blau-Schwarz	43	a	22
Rot-Schwarz	44	b	
Weiß-Braun-Schwarz	45	a	23
Gelb-Grün-Schwarz	46	b	
Grau-Rosa-Schwarz	47	a	24
Rot-Blau-Schwarz	48	b	
Weiß-Grün-Schwarz	49	a	25
Braun-Grün-Schwarz	50	b	
Weiß-Gelb-Schwarz	51	a	26
Gelb-Braun-Schwarz	52	b	
Weiß-Grau-Schwarz	53	a	27
Grau-Braun-Schwarz	54	b	
Weiß-Rosa-Schwarz	55	a	28
Rosa-Braun-Schwarz	56	b	
Weiß-Blau-Schwarz	57	a	29
Braun-Blau-Schwarz	58	b	
Weiß-Rot-Schwarz	59	a	30
Braun-Rot-Schwarz	60	b	